



- ✓ skaner kompaktowy
- ✓ szerokie zastosowanie
- ✓ niskie koszty eksploatacji
- ✓ intuicyjna obsługa

X Doskonały dla państwa przychodni

Łatwy w użytkowaniu system klasycznej CR KODAK DIRECTVIEW Classic jest prosty w instalacji i można go umieścić praktycznie w każdym pomieszczeniu. Usprawnia przepływ pracy, zwiększa produktywność i skraca czas oczekiwania pacjenta.

X Idealna jakość obrazu

Ten wytrzymały system rozproszonej radiografii cyfrowej pozwala na uzyskanie obrazów o wysokiej jakości, a jego rozmiary sprawiają, że można go zainstalować w pracowni rentgenowskiej lub w pomieszczeniu operatora aparatu rentgenowskiego.

X Kompatybilność

System klasycznej CR KODAK DIRECTVIEW wykorzystuje standardowe rozmiary kaset - w tym dodatkowo 15 x 30 cm dla zdjęć stomatologicznych i 35 x 84 cm dla zdjęć długich części ciała.

Kodak DV Classic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETRY

Wymiary czytnika:

Łączna wysokość = 102,87 cm (40,5")

Szerokość = 48,26 cm (19,0")

Głębokość = 57,66 cm (22,7")

Masa = 136 kg (300 lbs)

Wymiary urządzenia stojącego na podłodze:

Wysokość = 111,51 cm (43,9")

Szerokość = 77,98 cm (30,7")

Głębokość = 55,88 cm (22")

Masa = 45,5 kg (100 lbs) (bez uchwytu na klawiaturę)*,

52,3 kg (115 lbs) (z uchwytem na klawiaturę)*

*Nie obejmuje komputera, monitora, klawiatury ani czytnika kodów paskowych

Rozmiary kaset // Kaset na godzinę

18 x 24 cm // 77

24 x 30 cm // 58

35 x 35 cm/14 x 14" // 77

35 x 43 cm/14 x 17" // 69

15 x 30 cm (stomatol.) // 92

35 x 84 cm (długie) // 68

Czas do uzyskania pierwszego obrazu:

33 s (35 x 43 cm, tryb szybkiego skanowania)

Rozdzielczość w skali szarości:

Skanowanie: 16 bitów na piksel

Wysyłanie: 12 bitów na piksel

Monitory:

płaski monitor ciekłokrystaliczny 17", 1280 x 1024

lub płaski monitor ciekłokrystaliczny

z ekranem dotykowym 19", 1280 x 1024

Zasilanie:

100/120 V AC 50/60 Hz 10 A

200/230 V AC 50/60 Hz 5 A

Zgodność z przepisami:

FDA

oznaczenie CE

oznaczenie cTUVus

oznaczenie TUV T